

## 塞紙機 CVC 1109R



CVC 1109R 塞機適用於製藥、保健品行業，塞紙機可將紙自動塞入瓶中。紙由伺服馬達控制的壓輪拉出長度，再由入瓶氣缸動作，將紙以 U 型塞入藥瓶內。可連接產線維持高產能。

### 機台特色：

- 每段紙長度可設定為 60-150 mm，每瓶設定最多可塞入 10 段。
- 搭配生產計數器。
- 可安裝於現有的自動生產線。
- 專為藥廠與營養食品廠之高規格設計，符合 cGMP 規範。
- 通過 ISO 9001:2015 品保認證。
- 可提供符合 CE 或 UL/CSA 規範機型。
- 與紙接觸主要材質採用不鏽鋼 316 製成。



### CVC 1109R 機器規格

最大產能 (需依客戶樣品實測為準)	最高可達到每分鐘 60 瓶 (數據以 100 ml 圓瓶及裁紙長度 90mm 測試)
適用產品	裁紙長度：90~150 mm 紙捲內徑：76 mm 紙捲外徑：300 mm
適用瓶尺寸	直徑: $\Phi$ 30~110 mm 瓶口直徑： $\Phi$ 25~50 mm 高度：50~220 mm
電壓	220 V/ 50/60 HZ/ 單相
耗電量	440 VA (2 A)
氣壓	6 bar (87 psi)
耗氣量	350 NLit/m (12.3 CFM)
機器尺寸 (長 x 寬 x 高)	1,594mm x 900mm x 1,944mm
機器淨重	230 kg (506 lbs) 含送料架
噪音值	$\leq$ 85 dB

\* 機器高度量測以輸送帶高度 915 mm 為準，機器高度將隨輸送帶高度增減而改變。


# 技術規格

## 選購配備：


- 排瓶系統 (氣吹式或氣缸式)
- 排瓶確效
- 連線整合輸送帶
- 入口端及出口端輸送帶加長
- 塞入確效 (採光纖電眼檢測或影像檢測)
- 收瓶轉盤
- 符合 USFDA 21 CFR PART 11
- OPC UA 用於數據採集

## 機器視圖

### 上視圖



### 正視圖



上述相關機器尺寸適用於標準機型。機器尺寸與規格資料如有變動恕不另行通知，亦可至官網查詢。本機可以獨立運行，也可整合到自動包裝線中。所有 CVC 設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



### 聯絡我們

#### 亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號  
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555  
www.cvctechnologies.com  
sales@cvctechnologies.com

#### USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337  
Phone: +1 (909) 355-0311  
sales@cvcusa.com

#### USA 東部辦公室

1855 New Highway, Suite C, Farmingdale NY 11735  
sales@cvcusa.com

#### 中國 / 印度

sales@cvctechnologies.com